

<b>RLC-833A-IP-Kamera-Spezifikationen</b>		
	<b>Modell</b>	<b>RLC-833A</b>
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	1/2,8" CMOS Sensor
	Videoauflösung	Standard: 3840 x 2160 (8,0 Megapixels) bei 25 fps
	Objektiv	f=2,8-8 mm, f=1,6; mit IR-Cut
	Zoom	3X Optischer Zoom
	Videokomprimierung	H.265
	Blickwinkel	Horizontal: 94°- 50°
		Vertikal: 53°- 30°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (100 ft) (LED: 2 Stk./28 mil/850 nm)
	Farb-Nachtsicht	Spotlight: 1 Stk./4,7 W/6500 K/700 Lumen
Audio	Zwei-Wege-Audio	
<b>Strom</b>	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active
	DC Strom	DC 12,0 V= 2 A, < 12 W
<b>Schnittstelle</b>	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 × 10 m/100 Mbps; RJ45
	Speicherung	MicroSD-Kartenslot (Max. 256 GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher
<b>Software-Funktionen</b>	Bildfrequenz	Mainstream: 2 fps - 25 fps (Standard: 25 fps)
		Substream: 4 fps - 15 fps (Standard: 10 fps)
	Birate	Mainstream: 4096 Kbps - 8192 Kbps (Standard: 6144 Kbps)
		Substream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarte Alarmer	Bewegungs-/Personen-/Fahrzeugeterkennung; Haustiererkennung (Beta)
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)
Arbeitet mit	Google Assistant	
<b>Arbeitsumgebung</b>	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +50°C (14°F - 122°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
	Wasserdicht	IP66
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	Dimension	Φ117.4 x 103.8 mm
	Gewicht	510g
<b>Garantie</b>	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>