Produktdatenblatt Stand: 08.01.2025

Love Match «Stimolante» 144 stimulierende Kondom im Retro-Design, Vorratsbox

144 stimulierende Kondome aus Naturkautschuklatex, mit Rippen und Noppen, in Rundfolien. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 54mm.



GTIN (EAN-13): 8052742680333

Die Love Match «Stimolante» Vorratsbox enthält 144 stimulierende Kondome für intensive Erlebnisse. Mit Rippen und Noppen sorgen sie für zusätzliche Stimulation und mehr Vergnügen. Gefertigt aus hochwertigem Naturkautschuklatex mit einer Wandstärke von 0,07 mm, sind sie robust und angenehm zu tragen. Mit einer Breite von 54 mm und einer Länge von 193 mm bieten sie eine perfekte Passform mit extra Platz im Kopfbereich. Befeuchtet mit Silikonöl, fördern sie sanfte Gleitfähigkeit. Das No-Stress-Öffnungssystem macht die Handhabung einfach und sicher. Perfekt für alle, die Qualität und Stimulation suchen.



Produkteigenschaften:

Marke: Love MatchAnzahl Kondome: 144Gewicht: 556 gLänge: 193 mm

Nominale Breite: 54 mm
Wandstärke: 0,070 mm
Farbe: transparent
Form: Passform
Gleitmittel: befeuchtet

• Material: Latex (Naturkautschuk)

Reservoir: mit ReservoirStruktur: Noppen und RippenHerkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft. Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: Richter Rubber Technology Sdn. Bhd. (MY-MF-000023324)

Plot 209 & 2014, Kuala Ketil Industries Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, www.myrrt.de, liza@myrrt.de



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: rrt Vertrieb und Service GmbH (DE-AR-000021443)

Heinrich Kümmel Str. 3, 30169 Hannover, Deutschland, www.myrrt.de, nils@myrrt.de



Importeur: Toptalia SRL

Via Capoccio da Roma 39/I, 70033 Corato , Italien, toptalia.com, info@toptalia.com



Benannte Stelle: (CE 1639) SGS Belgium NV

SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com