


↑
18

↑
19

**Anschluss: 230 Volt
3 x 1,5mm Querschnitt
mit 16 Ampere Absicherung
in diesem Bereich**

22		Bedientaster: Desinfektionsanlage
0		Bedientaster: Farblichttherapie
1		Lichttherapie
2		Luftregler
3		Seitenansaugung
4		Zweiwegeventil
5		Champagner
6		Airdüsen
7		Wasserdüsen
8		Unterwasserscheinwerfer
9		Bedientaster
10		Großes Bedienfeld
11		Rollyjetdüse
12		Microjetdüsen
13		Superjetdüsen
14		Pumpe
15		Gebläse
16		Desinfektionsbehälter
17		Stromanschluß
20		Einfüllstutzen für Desinfektionsmittel
21		Bedientaster: Clean-Jet Spleitung

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung ist eine Revisionsöffnung von mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich. Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.



Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

Hersteller : Ottofond

Art.-Bez.: Cubic

Abmessung : 1900 x 900

Whirlpool - System Typ 1

Stand. Datum
12 / 19