

Model : Modèle : Modell :		DDG-275D1E	Appliance category Catégorie de matériel Gerätekategorie	I3+(28-30/37)	I3B/P(30)	I3P(30)
The commercial denomination name of appliance Nom commercial de l'appareil Gerät	Absorption -diffusion multiway refrigerators Réfrigérateur multicanal à diffusion par absorption Multiweg Kühlschrank mit Absorption Diffusion	Gas type Type de gaz Gasart	Butane 28-30mbar Propane 37 mbar	Butane + Propane 30mbar	Propane 30mbar	
Country Pays Bestimmungsländer	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, PO, SI, SK, TR	BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SW, SI, SK, TR			FI, NL, RO	
Nominal heat input Apport calorifique nominal Nennwärmeeintrag	I3P(30) 0.48KW I3B/P(30) 0.53KW I3+-(28-30/37) 0.53KW	Gas consumption Consommation de gaz Gasverbrauch	I3P(30) I3B/P(30) I3+-(28-30/37)	35g/h 38g/h 38g/h		
Serial NO Numéro de série Serien nummer	0302570XXXXXX00YYMMDD0001	Rated voltage Tension nominale Nennspannung	AC 220V-240V	Rated power input Puissance nominale Nennleistungseingang	300W	
Injector size Taille de l'injecteur Injektordüsen Größe	0.38mm	Insulation blowing gas Soufflage d'air isolé Isolierblasgas	C ₅ H ₁₀	Rated frequency Fréquence nominale Frequenz	50/60Hz	 
Total mass of refrigerant Masse totale du réfrigérant Gesamtmasse des Kältemittels	R717 300g	Class Grade Klimaklasse	T	LED lamp LED light	1.1W	
Read user manual before use this appliance - To be used in well ventilated area - shall be installed according to the rules in force - above ground and protected from rain. Lire le manuel d'utilisation avant utilisation cet équipement - utilisé dans des zones bien aérées - doit être installé conformément aux règles en vigueur - sol et étanche à la pluie. Lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen des Herstellers. Dieses Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften installiert werden. Nur in gut belüfteten, oberirdischen und vor Regen geschützten Bereichen zu verwenden.						

—
每台3张

- 1: 材质为白色合成纸, 背面带胶;
- 2: 字体为黑体, 颜色为黑色, 保证字体清晰可辨;
- 3: 该部件须符合ROHS最新标准要求;
- 4: 带“ ”为重点尺寸, 打印请注意。
- 5: 批量使用以确认样品为准;
- 6: 未注尺寸公差 $\pm 0.1\text{mm}$ 。