


**Whirlpool Anschluss:  
230 Volt 3 x 1,5mm<sup>2</sup> Querschnitt  
mit 16 Ampere Absicherung (B16)**

|    |  |  |
|----|--|--|
| 20 |  | Farblichtwechsler                      |
| 22 |  | Bedientaster: Desinfektionsanlage      |
| 0  |  | Bedientaster: Farblichttherapie        |
| 1  |  | Lichttherapie                          |
| 2  |  | Luftregler                             |
| 3  |  | Seitenansaugung                        |
| 4  |  | Zweiwegeventil                         |
| 5  |  | Champagner                             |
| 6  |  | Airdüsen                               |
| 7  |  | Wasserdüsen                            |
| 8  |  | Unterwasserscheinwerfer                |
| 9  |  | Bedientaster                           |
| 10 |  | Großes Bedienfeld                      |
| 11 |  | Rollyjetdüse                           |
| 12 |  | Microjetdüsen                          |
| 13 |  | Superjetdüsen                          |
| 14 |  | Pumpe                                  |
| 15 |  | Gebläse                                |
| 16 |  | Desinfektionsbehälter                  |
| 17 |  | Stromanschluß                          |
| 20 |  | Einfüllstutzen für Desinfektionsmittel |
| 21 |  | Bedientaster: Clean-Jet Spilleitung    |

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung ist eine Revisionsöffnung von mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich. Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.



**Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.**

|                                |
|--------------------------------|
| Hersteller : Ottofond          |
| Art.-Bez.: Cubic               |
| Abmessung : 1900 x 900         |
| Whirlpool - System Typ Premium |